

# ФОЛИПЛАСТ

Автоматизация производственных процессов  
Промышленная робототехника

Прототипирование / Термоформование / Полиуретаны  
Услуги / Оборудование / Технологии



ООО «ТПК Фолипласт» / ИНН 5258100217  
ОГРН 1125258000097 / КПП 525801001

Юридический адрес: 603029, Россия,  
г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11Н

Почтовый адрес: 603064, Россия,  
г. Нижний Новгород, а/я 7

Телефон: 8 800 302 13 41  
Факс: +7 (831) 266 72 06

## F-SIL 110

### Силиконовый компаунд на оловянной основе

#### Описание продукта

F-SIL 110 представляет собой двухкомпонентный силикон, состоящий из базовой части (A) и отвердителя (части B), который затвердевает при комнатной температуре благодаря конденсационной реакции. В полученную форму, изготовленную из затвердевшей силиконовой резины, можно лить различные материалы, такие как гипс, полиуретановые и полиэфирные смолы.

#### Основные особенности и преимущества

- Отличные свойства высвобождения
- Низкая твердость
- Хорошее сопротивление разрыву
- Высокое удлинение и гибкость
- Высокая эластичность, облегчающая демонтаж сложных деталей-копий

#### Применение

- Изготовление форм для литья полиуретанов, гипса, искусственного камня, полиэфирной смолы.
- Производство изделий

#### Использование:

Поверхность мастер-модели должна быть чистой и свободной от загрязнений. При необходимости, особенно при работе с пористыми деталями, следует использовать подходящее разделительное средство.

#### Смешивание:

Перед использованием базу силикона (часть A) необходимо тщательно перемешать, так как при длительном хранении может произойти разделение наполнителя. Для приготовления смеси нужно взять 100 частей А (база) и 2 части В (отвердитель) и добавить их в чистый контейнер. Компоненты следует хорошо перемешать до того момента, пока отвердитель полностью не гомогенизируется с базой. Можно использовать как ручное, так и механическое перемешивание, но не следует смешивать продукт на протяжении продолжительного времени или допускать превышения температуры выше 35°C. Рекомендуется смешивать небольшие количества, чтобы обеспечить полное перемешивание базы и отвердителя. Настоятельно рекомендуется удалить попавший воздух в вакуумной камере до тех пор, пока смесь не расширится, а затем сожмётся. После еще 1-2 минут под вакуумом смесь должна быть проверена на наличие воздуха и может быть использована. При вакуумировании объем смеси увеличивается в 3–5 раз, поэтому следует выбирать достаточно большой контейнер.



www.folioplast.ru

## Заливка смеси и отверждение:

Смешанную базу и катализатор необходимо как можно быстрее заливать на мастер-модель, избегая попадания воздуха. Каталлизированный материал затвердеет в эластичный каучук в течение 3-4 часов при комнатной температуре в зависимости от количества катализатора, затем форму можно будет использовать. Если рабочая температура значительно ниже, время затвердевания будет дольше. Если температура или влажность в помещении очень высокие, рабочее время катализированной смеси будет сокращено. Конечные механические свойства формы будут достигнуты в течение 24 часов.

## Свойства продукта при 25°C

Характеристика	Метод проверки	Значение
----------------	----------------	----------

### Свойства в неотверженном состоянии

Цвет		Полупрозрачный
Плотность		1,08 г/см <sup>3</sup>
Динамическая вязкость после перемешивания	DIN EN ISO 3219	15000±2000 мПа·с
Пропорции смешивания		100:2

### Свойства в катализированном (с отвердителем в 2%) состоянии:

Динамическая вязкость	ISO 3219	14000 мПа·с
Время жизни		30-45 мин
Время отверждения		3-4 часа
Свойства смеси в отверженном состоянии		
Плотность	ISO 2781	1,08 г/см <sup>3</sup>
Твердость Шор А	ISO 868	10±2
Предел прочности на растяжение	ISO 37	3,5 Н/мм <sup>2</sup>
Удлинение при разрыве	ISO 37	500%
Линейная усадка		<0,2%
Прочность на разрыв	ASTM D 624 В	>18 Н/мм

Данные значения были получены в лабораторных условиях и требуют дополнительной проверки в условиях конечного использования.

## Хранение:

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении при температуре не выше 32°C в плотно закрытых оригинальных, нераспечатанных контейнерах.

[Перейти к товару в онлайн-магазине](#)  
[folicast.ru](http://folicast.ru)